




Manuale • Bedienungsanleitung • Istruzioni di Istruzioni
Olimpia D'Amico • Olimpia d'Amico • オリンピア
• 产品说明书 • 使用手册



--	--	--	--





OR

PERIMICE-813873.0/PERIMICE-813873.0 on

 10 seconds

OR

 10 seconds



the list, please press connect button for 10 sec

檢驗標準如下：

• **WILLIS TOWERS WATSON**
• **WILLIS TOWERS WATSON**

[illegible]

* 得点率は、(正解数)÷(総問数)×100

※使用時の注意事項は40頁です。・とうもろこしの皮を製品に近づけないでください。
・洗剤の類は乾いた布またはブラシをご使用ください。
ベリタスでは、製品保証を1年間提供しています。

インターフェイス 2401

サイズ	120×37mm	材質	ABS	最大速度
重量	105±5g	対応システム	Win7以降	150L/min
入力電流	340mA	ボタンの数	7	
		OP1(カーソル移動速度)	800/1200/1600	耐久性

100

320PS オートレート 2.4G/290Hz BT:113Hz 300万回の打鍵	重量 10335g 工作电压/电流 3V/50mA	操作系統/電源 使用数 解精度 (CPI)
--	------------------------------	-----------------------------

1997

[illegible]

• 歡迎來函
• 請註明來源(如雜誌)
雜誌為免費提供一年

ABS塑料

Win 7 或更高版本 f	抗振率	2.4G: 250Hz BT: 113Hz	尺寸	100mm
800/1200/1600	按键寿命	300万次	重量	105g
			输入电压	2V/节

總編輯：鄭鴻成
副編輯：陳國治

此外，電燈的發明，也是人類文明進步的標誌。電燈的發明，是人類利用電能的一個重要突破。電燈的發明，使人類在夜晚也能看到光明，大大地延長了人們的活動時間，也為人們提供了更加安全、便利的照明方式。電燈的發明，也為人們提供了更加豐富多彩的生活，使人们的生活更加美好。

● 地址: 100000 北京 100000

● 本品在表面呈光澤，故在光線下，本品有光澤感。
● 本品在表面呈光澤，故在光線下，本品有光澤感。

電話: 02-2652-1111

0.7mm	材質	ABS塑膠	迴轉速度	30RPS
5g	作業系統	Win-7或更新版本	迴轉率	2.4C: 250Hz
mA	控制盤	7	BT: 113Hz	
	解精度(DPM)	800/1200/1400	控制壽命	300萬次

Equipment name	
----------------	--

[illegible]

備考 1: “ $\geq 0.1 \text{ wt} \%$ ”及“ $\geq 0.01 \text{ wt} \%$ ”係指取得物質之百分比濃度而言。
Note 1: “ $\geq 0.1 \text{ wt} \%$ ” and “ $\geq 0.01 \text{ wt} \%$ ” indicate that the reference percentage value of presence condition.
備考 2: “ $\leq$ ”係指該取得物質之百分比濃度係指其百分比濃度而言。
Note 2: “ $\leq$ ” indicates that the percentage content of the restricted substance.

無線人體工學收音機	型號: PERMICE-813	製造商: 中國士特
額定電壓: DC 9V (4x 1.5V)	PERMICE-813 Receiver	
額定電流: 40mA	PGC-ID-220-PERMICE-813H	
製造年份: 2022		
製造地點: 中國士特		

海	廣越科技(深圳)有限公司
址	深圳市南山區西麗街道文苑路43號
	廣越科技創源A棟505-510
商	廣越科技有限公
司	00052 台灣台北市中正區廣州街46號2樓1樓
話	+86-0755-2738-2121